

TUBE PUMP

[化学機器]

3. チューブポンプ

●チューブポンプ

ETK型

●食品用チューブポンプ

ETK-S型

●小型チューブポンプ

TR-PU型

ST型

■チューブポンプ接液部使用材質記号名称一覧

ゴム材料	NR	天然ゴム
	NBR	ニトリルブタジエンゴム (耐油性ニトリルゴム)
	TPE	熱可塑性エラストマー

1 シールレスポンプ

2 薬注定量ポンプ

3 チューブポンプ

4 ポータブルポンプ・
その他のポンプ

5 攪拌機

6 薬液タンク・周辺機器

7 その他

8 環境設備

9 水処理薬品

10 建築土木関係

小型チューブポンプ TR-PU


分注機能に最適

軽量コンパクト・スピコンモータ搭載で

回転数をバリエーションに可変

用途

- 豊富なチューブ材質で、様々な液体に対応
- ・ 定量充填小分け ・ 食品、化粧品、等 ・ 研究、実験室



TR-PU



TR-CU

仕様表

	ポンプ部 (TR-PU型)		分注設定器 (TR-CU型)
モータ	ACスピードコントローラー 40W		
減速機	1/25		
ローラー回転数	3〜56r.p.m.		
適用チューブ	3/8×5/8 (t=1/8)	1/2×3/4 (t=1/8)	5/8×7/8 (t=8)
標準吐出量	0〜1100m ℓ /min	0〜1800m ℓ /min	0〜2500m ℓ /min
最大吐出圧力	0.1MPa		
最大吸込圧力	-680mmHg		
電源	AC100V 50/60Hz 1.3A		
分注方式	押しボタン (連続)	押しボタンおよびフットスイッチ ツインタイマーにてサイクル分	
分注カウンター	—	0〜999999 (プリセット)	
インターバルタイマー	—	ツインタイマー (ON/OFFタイム設定)	
注入精度 (再現性)	フルスケールの±2%		
概寸重量	本体 183W×250D×250H (約10kg)	分注設定器 183W×186D×110H (約1kg)	
チューブ	ノルブレン、ファーマド、シリコン等		
フットスイッチ	—	オプション	
備考欄	ポンプ部と分注設定器はセパレートタイプ。(専用接続ケーブルにて接続)		

1 シールレスポンプ

2 薬注定量ポンプ

3 チューブポンプ

4 ポータブルポンプ・その他のポンプ

5 攪拌機

6 薬液タンク・周辺機器

7 その他

8 環境設備

9 水処理薬品

10 建築土木関係