

インピンジャー



- PFA成型製品。
- アメリカ環境保護局処方の使用に適した製品です。
- 375mlインピンジャーの締め付けにはガラス強化ポリプロピレンレンチセットの使用をお勧め致します。
- 溝付容器は熱伝導用です。
- 60mlインピンジャーのトップポートにはチュービングが容器の底まで届く通しポートが付いています。
- 垂直ポートはサンプルを連続して集めることができます。
- Ultem® クランプは流体に接触しません。
- プッシュインインサートとして2.3mmのオリフィスリデュース管が用意されています。(次ページ付属品欄参照)

	品 番	容 量	品 名	径×高さmm	容器形状	ポートスタイル
A	201-060-12-033-26	60ml	インピンジャー、33mm 液体移送捻蓋付	36.8 × 174	平面	1/8" ポート(2ヶ) トップ及び側面各1ヶ
B	201-060-12-033-27	60ml	インピンジャー、33mm 液体移送捻蓋付	37.3 × 174	平面	1/8" ポート(2ヶ) PFAインサート及びUltem®クランプ
	201-060-12-033-36	60ml	インピンジャー、33mm 液体移送捻蓋付	36.8 × 173.9	平面	1/4" ポート(2ヶ) トップ及び側面各1ヶ
	201-060-12-033-37	60ml	インピンジャー、33mm 液体移送捻蓋付	37.3 × 173.9	平面	1/4" ポート(2ヶ) PFAインサート及びUltem®クランプ
	500-375-02	375ml	容器単体、捻トップ	53.6 × 296.7	平面	
C	500-375-06	375ml	容器単体、捻トップ	53.6 × 296.7	溝付	
D	501-375-02-058-42	375ml	インピンジャー、1-1/2" FNPT 液体移送捻蓋付	58.2 × 328.7	平面	1/2" ポート(2ヶ)
	501-375-06-058-42	375ml	インピンジャー、1-1/2" FNPT 液体移送捻蓋付	58.2 × 328.7	溝付	1/2" ポート(2ヶ)

