

コラム構成捻蓋




	品番	品名	蓋タイプ	蓋タイプ
A	600-058-06	コラム構成捻蓋	58mm, 1-1/2"FNPTねじ	標準蓋
B	600-058-16	コラム構成捻蓋	58mm, 1-1/2"FNPTねじ	外径1/4"チューブ用ポート(1ヶ)
C	600-058-17	コラム構成捻蓋	58mm, 1-1/2"FNPTねじ	1/4"FNPTねじポート(1ヶ)
	600-058-19	コラム構成捻蓋	58mm, 1-1/2"FNPTねじ	外径3/8"チューブ用ポート(1ヶ)
	600-058-24	コラム構成捻蓋	58mm, 1-1/2"FNPTねじ	外径1/8"チューブ用ポート(2ヶ)
	600-058-33	コラム構成捻蓋	58mm, 1-1/2"FNPTねじ	外径1/4"チューブ用ポート(2ヶ)
D	600-058-42	コラム構成捻蓋	58mm, 1-1/2"FNPTねじ	外径1/2"チューブ用ポート(2ヶ)
	600-058-87	コラム構成捻蓋	58mm, 1-1/2"FNPTねじ	圧力開放蓋 (Uiten®製クランプ付)

注意: 38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa (1PSI) ずつ低下します。

コラム構成品付属品(別売製品)

	品番	品名
E	730-0055	締付用レンチセット(ガラス強化ポリプロピレン製)
	730-0200	PTFE製シーリングテープ
F	730-0590	コラム容器用耐圧器具(長さ18"まで対応)
G	730-0504	コラム容器用スクリーン

- カラム構成容器またはカラム構成品の蓋として使用できます
- 組み立てた容器の最大耐圧は 0.52MPa (75PSI) です (38℃時)
- ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売り)での組立てをお勧めします



コラム構成品の組合せ例

- 各種容器・部品を組み合わせることで独自の容器を構成することが可能です

構成部品	組合せコラム
 600-058-06 コラム構成捻蓋 500-120-02 120mlコラム構成容器	
 600-058-06 コラム構成捻蓋 531-150-15 150mlコラム構成部品 730-0502 コネクター 500-120-02 120mlコラム構成容器	
 600-058-17 (1ヶ) 1/4"FNPTねじポート捻蓋 531-150-40 150mlコラム構成部品 412-10-47 PFA製クランプ 47mmメンブレン 414-47 47mm・50mmメンブレン用格子 411-21-47 外径1/4"チューブ用注出口 フェルールナット付	